







設置図 S=1/5

ジスロン ポールコーンガイド PCGD-65DB-W-K				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	本 体 柱	1	特殊ウレタン樹脂	茶 色
2	反 射 材	1	フレキシブルプリズム反射シート	白 色
3	反 射 材	2	封入レンズ型反射シート	W90×H420
4	ベ ー ス 部	1	ASA樹脂	茶 色
5	反 射 体	—	ガラスビーズ	白 色
6	固 定 ビ ス	1	ステンレス (M4×12)	—
7	ボルト・ナット	1	(M16×120,W,SW,N)	溶融亜鉛めっき
8	大型角座金	1	アルミニウム合金	—
9	スタンド台座	1	ポリエチレン樹脂	黒 色

図面番号	KSAH16043
------	-----------

※ (3) 反射材の標示内容は別途指示による



ベース部詳細図 S=1/5