



設置図 S=1/25

| ジスロン ハイドロクリーンミラー SUS 600S-C3 |          |     |              |             |
|------------------------------|----------|-----|--------------|-------------|
| 品番                           | 品名       | 数量  | 材質           | 備考          |
| 1                            | 鏡面       | 1   | ステンレス        | φ600        |
| 2                            | 裏板       | 1   | SGCC         | —           |
| 3                            | フード      | 1   | ポリカーボネート樹脂   | 橙色          |
| 4                            | 裏板取付金具   | 1   | SPHC         | 溶融亜鉛めっき     |
| 5                            | 支柱取付金具   | 1   | SPHC         | 溶融亜鉛めっき     |
| 6                            | 注意板      | 1   | —            | —           |
| 7                            | 取付バンド    | 2   | —            | —           |
| 8                            | キャップ     | 1   | ポリエチレン樹脂     | 黒色          |
| 9                            | A P 支柱   | 1   | STK400,亜鉛めっき | 静電粉体塗装,橙色   |
|                              | (F P 支柱) | (1) | (STK400)     | (静電粉体塗装,橙色) |
|                              | <めっき支柱>  | <1> | <STK400>     | <溶融亜鉛めっき>   |
| 10                           | ネカセ      | 2   | (φ13×300)    | —           |

|      |           |
|------|-----------|
| 図面番号 | KMAH11009 |
|------|-----------|

- \* 鏡面は、表面に超親水処理を施す
- \* 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく