



ジスロン ハイドロクリーンミラー SUS 600W-C3

品番	品名	数量	材質	備考
1	鏡面	2	ステンレス	φ600
2	裏板	2	SGCC	—
3	フード	2	ポリカーボネート樹脂	橙色
4	裏板取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
5	支柱取付金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
6	W取付金具	2	STK400,STKR400,SPHC	溶融亜鉛めっき
7	注意板	1	—	—
8	取付バンド	2	—	—
9	キャップ	1	ポリエチレン樹脂	黒色
10	A P 支柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,橙色
	(F P 支柱)	(1)	(STK400)	(静電粉体塗装,橙色)
	<めっき支柱>	<1>	<STK400>	<溶融亜鉛めっき>
11	ネカセ	2	(φ13×300)	—

図面番号	KMAH11010
------	-----------

* 鏡面は、表面に超親水処理を施す
 * 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく

設置図 S=1/25