


設置図 S=1/5

ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-80FYDG-W-DS

| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|--------|----|-----------------|---------|
| 1 | 本体柱 | 1 | 特殊ウレタン樹脂 | 蛍光黄色 |
| 2 | 反射材 | 1 | フレキシブルプリズム反射シート | 白色,高輝度 |
| 3 | 反射材 | 2 | フレキシブルプリズム反射シート | 超高輝度 |
| 4 | ベース部 | 1 | ASA樹脂 | ダークブラウン |
| 5 | 反射体 | - | ガラスビーズ | 白色 |
| 6 | 補強体 | 1 | 特殊ウレタン樹脂 | — |
| 7 | 固定ピン | 1 | ASA樹脂 | ダークブラウン |
| 8 | 取付ボルト | 1 | ステンレス (M24×65) | — |
| 9 | ワッシャ | 1 | スチール (M24皿ばね座金) | ステンコート |
| 10 | ワッシャ | 1 | ステンレス (M24平座金) | — |
| 11 | 埋込アンカー | 1 | アルミニウム合金 | — |
| 12 | スペーサー | 1 | 合成ゴム | — |

| | |
|------|-------------|
| 図面番号 | KSAH22192*1 |
|------|-------------|

* ③ 反射材の標示内容は別途指示による



平面図 S=1/5

A-A半断面図 S=1/2