


設置図 S=1/5

ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-80BDG-W-F				
品番	品名	数量	材質	備考
1	本体柱	1	特殊ウレタン樹脂	青色
2	反射材	1	フレキシブルプリズム反射シート	白色,高輝度
3	反射材	2	フレキシブルプリズム反射シート	超高輝度
4	ベース部	1	ASA樹脂	ダークブラウン
5	反射体	-	ガラスビーズ	白色
6	補強体	1	特殊ウレタン樹脂	—
7	固定ピン	1	ASA樹脂	ダークブラウン
8	取付ボルト	1	ステンレス(M16×45)	—
9	スプリングワッシャー	1	ステンレス(M16ばね座金)	—
10	ワッシャー	2	ステンレス(M16平座金)	—
11	埋込アンカー	1	アルミニウム合金	—

図面番号 KSAH22168*1

* ③ 反射材の標示内容は別途指示による



平面図 S=1/5

A-A半断面図 S=1/2