





設置図 S=1/5

ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-80DBDG-W-K				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	本 体 柱	1	特殊ウレタン樹脂	ダークブラウン
2	反 射 材	1	フレキシブルプリズム反射シート	白色,高輝度
3	反 射 材	2	フレキシブルプリズム反射シート	超高輝度
4	ベ ー ス 部	1	ASA樹脂	ダークブラウン
5	反 射 体	—	ガラスビーズ	白 色
6	補 強 体	1	特殊ウレタン樹脂	—
7	固 定 ピン	1	ASA樹脂	ダークブラウン
8	ボルト・ナット	1	(M16×120,W,SW,N)	溶融亜鉛めっき
9	大型角座金	1	アルミニウム合金	—
10	スタンド台座	1	ポリエチレン樹脂	黒 色


図面番号	KSAH22160※1
------	-------------

※ ③ 反射材の標示内容は別途指示による



B部断面図

平面図 S=1/5



A-A半断面図 S=1/5