





設置図 S=1/5

| ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-80GDG-S-K |         |     |                  |         |
|----------------------------------|---------|-----|------------------|---------|
| 品 番                              | 品 名     | 数 量 | 材 質              | 備 考     |
| 1                                | 本 体 柱   | 1   | 特殊ウレタン樹脂         | 緑 色     |
| 2                                | 反 射 材   | 1   | フレキシブルプリズム反射シート  | 白色,高輝度  |
| 3                                | 反 射 材   | 1   | フレキシブルプリズム反射シート  | 超高輝度    |
| 4                                | ベ ー ス 部 | 1   | ASA樹脂            | 緑 色     |
| 5                                | 反 射 体   | —   | ガラスビーズ           | 白 色     |
| 6                                | 補 強 体   | 1   | 特殊ウレタン樹脂         | —       |
| 7                                | 固 定 ピン  | 1   | ASA樹脂            | 緑 色     |
| 8                                | ボルト・ナット | 1   | (M16×120,W,SW,N) | 溶融亜鉛めっき |
| 9                                | 大型角座金   | 1   | アルミニウム合金         | —       |
| 10                               | スタンド台座  | 1   | ポリエチレン樹脂         | 黒 色     |


|      |             |
|------|-------------|
| 図面番号 | KSAH22138※1 |
|------|-------------|

※ ③ 反射材の標示内容は別途指示による



B部断面図

平面図 S=1/5



A-A半断面図 S=1/5