



| ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-65BDG-S-SN | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|---------|
| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
| 1 | 本体柱 | 1 | 特殊ウレタン樹脂 | 青色 |
| 2 | 反射材 | 1 | フレキシブルプリズム反射シート | 白色,高輝度 |
| 3 | 反射材 | 1 | フレキシブルプリズム反射シート | 超高輝度 |
| 4 | ベース部 | 1 | ASA樹脂 | ダークブラウン |
| 5 | 反射体 | - | ガラスビーズ | 白色 |
| 6 | 固定ピン | 1 | ASA樹脂 | ダークブラウン |
| 7 | スチールスペーサー | 1 | SPCC | 静電粉体塗装 |
| 8 | 袋ナット | 1 | (M10) | 熔融亜鉛めっき |
| 9 | ワッシャー | 1 | (M10座金) | 熔融亜鉛めっき |
| 10 | ゴムリング | 1 | 合成ゴム | |

| | |
|------|-------------|
| 図面番号 | KSAH22245*1 |
|------|-------------|


* ③ 反射材の標示内容は別途指示による




設置図 S=1/5




B部断面図



平面図 S=1/5



⑦ スチールスペーサー詳細図 S=1/4



A-A半断面図 S=1/2