



| ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-80RDG-S-SN |           |    |                 |         |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|---------|
| 品番                                | 品名        | 数量 | 材質              | 備考      |
| 1                                 | 本体柱       | 1  | 特殊ウレタン樹脂        | 赤色      |
| 2                                 | 反射材       | 1  | フレキシブルプリズム反射シート | 白色,高輝度  |
| 3                                 | 反射材       | 1  | フレキシブルプリズム反射シート | 超高輝度    |
| 4                                 | ベース部      | 1  | ASA樹脂           | 赤色      |
| 5                                 | 反射体       | -  | ガラスビーズ          | 白色      |
| 6                                 | 補強体       | 1  | 特殊ウレタン樹脂        | —       |
| 7                                 | 固定ピン      | 1  | ASA樹脂           | 赤色      |
| 8                                 | スチールスペーサー | 1  | SPCC            | 静電粉体塗装  |
| 9                                 | 袋ナット      | 1  | (M10)           | 熔融亜鉛めっき |
| 10                                | ワッシャ      | 1  | (M10座金)         | 熔融亜鉛めっき |
| 11                                | ゴムリング     | 1  | 合成ゴム            | —       |

図面番号 KSAH22234\*1


\* ③ 反射材の標示内容は別途指示による




設置図 S=1/5




B部断面図



⑧ スチールスペーサー詳細図 S=1/4



平面図 S=1/5



A-A半断面図 S=1/2