






設置図 S=1/5



平面図 S=1/5



A-A半断面図 S=1/2

| ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-65G-S-DS |        |    |                 |        |
|---------------------------------|--------|----|-----------------|--------|
| 品番                              | 品名     | 数量 | 材質              | 備考     |
| 1                               | 本体柱    | 1  | 特殊ウレタン樹脂        | 緑色     |
| 2                               | 反射材    | 1  | フレキシブルプリズム反射シート | 白色,高輝度 |
| 3                               | 反射材    | 1  | 封入レンズ型反射シート     | ——     |
| 4                               | ベース部   | 1  | ASA樹脂           | 緑色     |
| 5                               | 反射体    | —  | ガラスビーズ          | 白色     |
| 6                               | 固定ピン   | 1  | ASA樹脂           | 緑色     |
| 7                               | 取付ボルト  | 1  | ステンレス (M24×65)  | ——     |
| 8                               | ワッシャ   | 1  | スチール (M24皿ばね座金) | ステンコート |
| 9                               | ワッシャ   | 1  | ステンレス (M24平座金)  | ——     |
| 10                              | 埋込アンカー | 1  | アルミニウム合金        | ——     |
| 11                              | スペーサー  | 1  | 合成ゴム            | ——     |

| 図面番号 | KSAH22029※1 |
|------|-------------|
|------|-------------|

※ ③ 反射材の標示内容は別途指示による