



| ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-65DB-S-F |            |    |                 |         |
|---------------------------------|------------|----|-----------------|---------|
| 品番                              | 品名         | 数量 | 材質              | 備考      |
| 1                               | 本体柱        | 1  | 特殊ウレタン樹脂        | ダークブラウン |
| 2                               | 反射材        | 1  | フレキシブルプリズム反射シート | 白色,高輝度  |
| 3                               | 反射材        | 1  | 封入レンズ型反射シート     | ——      |
| 4                               | ベース部       | 1  | ASA樹脂           | ダークブラウン |
| 5                               | 反射体        | —  | ガラスビーズ          | 白色      |
| 6                               | 固定ピン       | 1  | ASA樹脂           | ダークブラウン |
| 7                               | 取付ボルト      | 1  | ステンレス(M16×45)   | ——      |
| 8                               | スプリングワッシャー | 1  | ステンレス(M16ばね座金)  | ——      |
| 9                               | ワッシャー      | 2  | ステンレス(M16平座金)   | ——      |
| 10                              | 埋込アンカー     | 1  | アルミニウム合金        | ——      |

|      |             |
|------|-------------|
| 図面番号 | KSAH22045*1 |
|------|-------------|


\* ③ 反射材の標示内容は別途指示による



設置図 S=1/5



平面図 S=1/5



A-A半断面図 S=1/2