





設置図 S=1/5

| ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-80FYHI-W-K |         |     |                  |         |
|-----------------------------------|---------|-----|------------------|---------|
| 品 番                               | 品 名     | 数 量 | 材 質              | 備 考     |
| 1                                 | 本 体 柱   | 1   | 特殊ウレタン樹脂         | 蛍光黄色    |
| 2                                 | 反 射 材   | 1   | フレキシブルプリズム反射シート  | 白色,高輝度  |
| 3                                 | 反 射 材   | 2   | フレキシブルプリズム反射シート  | 高輝度     |
| 4                                 | ベ ー ス 部 | 1   | ASA樹脂            | ダークブラウン |
| 5                                 | 反 射 体   | —   | ガラスビーズ           | 白 色     |
| 6                                 | 補 強 体   | 1   | 特殊ウレタン樹脂         | —       |
| 7                                 | 固 定 ピン  | 1   | ASA樹脂            | ダークブラウン |
| 8                                 | ボルト・ナット | 1   | (M16×120,W,SW,N) | 溶融亜鉛めっき |
| 9                                 | 大型角座金   | 1   | アルミニウム合金         | —       |
| 10                                | スタンド台座  | 1   | ポリエチレン樹脂         | 黒 色     |


|      |             |
|------|-------------|
| 図面番号 | KSAH22392※1 |
|------|-------------|

※ ③ 反射材の標示内容は別途指示による



B部断面図

平面図 S=1/5



A-A半断面図 S=1/5