







設置図 S=1/5


ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-80R-W-K				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	本 体 柱	1	特殊ウレタン樹脂	赤 色
2	反 射 材	1	フレキシブルプリズム反射シート	白 色
3	反 射 材	2	封入レンズ型反射シート	W90×H420
4	ベ ー ス 部	1	ASA樹脂	赤 色
5	反 射 体	—	ガラスビーズ	白 色
6	補 強 体	1	特殊ウレタン樹脂	—
7	固 定 ピ ン	1	ASA樹脂	赤 色
8	ボルト・ナット	1	(M16×120,W,SW,N)	溶融垂鉛めっき
9	大型角座金	1	アルミニウム合金	—
10	スタンド台座	1	ポリエチレン樹脂	黒 色

図面番号	KSAH22020
------	-----------

※ ③ 反射材の標示内容は別途指示による



平面図 S=1/5



A-A半断面図 S=1/5